

**Alojamento cilíndrico, HSK-A 63, para Ø de cabeça de corte D: 10mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 210580 10     |
| GTIN             | 4045197522856 |
| Classe de artigo | 21Z           |

**Descrição****Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

**Precisão da concentricidade do sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  graças à combinação de sistema plano e cónico.

**Instrução:**

**Profundidade máxima de fresagem** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

**Descrição técnica**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Projeção medida A             | 47 mm  |
| Ø exterior $d_1$              | 9,8 mm |
| para Ø de cabeça de corte D   | 10 mm  |
| Comprimento útil $L_1$        | 21 mm  |
| binário de aperto recomendado | 5 Nm   |
| Série                         | TopCut |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Alojamento            | HSK-A 63                       |
| Refrigeração interior | sim                            |
| Tipo de produto       | Alojamento para fresa de rosca |