

**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tipo: S****Dados do pedido**

Número do pedido	227744 S
GTIN	7291075311303
Classe de artigo	19A

**Descrição****Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Design muito robusto, espessura da pastilha especial. Alta segurança processual devido à posição de montagem positiva no assento da pastilha. Excelente controlo e evacuação das aparas.

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e$  máx

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$	0,15 mm
Tipo	S
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 130608PNN-MM
Série	HELISLOT
Raio do canto	0,8 mm
Geometria	PNN-MM

Designação do fabricante	XNMU 130608PNN-MM IC380
Tipo	IC380
Óleo de corte	MD
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Aço < 50 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 65 HRC	condicionalmente adequado		
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		