

Insertos de corte TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Largura de incisão w/raio do canto R: 3/0,3mm**Dados do pedido**

Número do pedido	274226 3/0,3
GTIN	7291075460209
Classe de artigo	26A

Descrição**Versão:**

Quebra-aperas positivo. Com corte suave. Controlo e evacuação das aperas ideal. Avanços baixos a médios.

Utilização:

Para incisão axial.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274202 – 274205.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3 mm
Raio do canto R	0,3 mm
Tolerância da largura de incisão w	0,05 mm
Avanço f	0,06 - 0,1 mm/U

Série	TANG-GRIP
Designação do fabricante	TNF 3GN-IQ IC808
Número de trocas/cortes	1
Óleo de corte	HM
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	UNI
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	GN
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 150 m/min
Tipo	IC808
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem