



Suporte de aperto HELIGRIP HELI, direita, Tamanho da haste/largura de incisão w: 25/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Classe de artigo	26D

Descrição

Modelo:

Versão com raio (Figura 2).

Utilização:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

WF	22,9 mm
Série	HELI-GRIP
Comprimento da cabeça L ₁	42 mm
Largura de incisão w	5 mm
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	140 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
Tamanho da placa	16 mm

Designação do fabricante	HELIR 2525-5T25
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento