



Suporte de aperto PENTAIQGRIP PCH-IQ, direita, Tamanho da haste/tamanho da placa: 12/22



Dados do pedido

Número do pedido	273576 12/22
GTIN	7291075318159
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

A escolha ideal para recortes até 40 mm de diâmetro. Permite ranhurar.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273580 – 273581.

Descrição técnica

Tamanho da haste	12 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
H	25,5 mm
Comprimento da cabeça L ₁	26,9 mm
HBH	8 mm
Comprimento total L	100 mm
Série	PENTAIQGRIP
WF	11,4 mm
HBL	25,7 mm
Designação do fabricante	PCHR 12-D22-2-IQ
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não

Ficha de dados

perfuração axial possível

não

Tipo de produto

Suporte de torneamento