




Suporte de aperto HELIGRIP HELI, esquerda, Tamanho da haste/largura de incisão w: 20/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Classe de artigo	26D

Descrição

Modelo:

Versão com raio (Figura 2).

Utilização:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	140 mm
Comprimento da cabeça L ₁	42 mm
Largura de incisão w	4 mm
Série	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Designação do fabricante	HELIL 2020-4T25

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento