



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273925 16/24  |
| GTIN             | 7291075171952 |
| Classe de artigo | 26D           |

## Descrição

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

## Descrição técnica

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tamanho da haste                          | 16 mm                  |
| Série                                     | PENTACUT               |
| Comprimento da cabeça $L_1$               | 19,5 mm                |
| Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$ | 6,5 mm                 |
| Comprimento total L                       | 120 mm                 |
| CWN-CWX                                   | 0,5 - 3,2 mm           |
| Tamanho da placa                          | 20 mm                  |
| Designação do fabricante                  | PCHL 16-24             |
| Tipo de inserto                           | esquerda               |
| Refrigeração interior                     | não                    |
| perfuração axial possível                 | não                    |
| Tipo de produto                           | Suporte de torneamento |

