



Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/ corte DAXN-DAXX: 180-800mm



Dados do pedido

Número do pedido	273769 180-800
GTIN	7291075033489
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para ranhuragem axial e faceamento.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Instrução:

Para suportes de aperto compactos esquerdos, usar pastilhas esquerdas (tipo HGPL ou HFPL).

Descrição técnica

Série	HELI-GRIP
Comprimento total L	150 mm
WF	26 mm
H	25 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	32 mm
Comprimento da cabeça L_1	51 mm
OAH	37 mm
Largura de incisão w	5 mm
Designação do fabricante	HFHL 25-180-5T32
B	25 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento