



## Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/ corte DAXN-DAXX: 100-180mm



### Dados do pedido

Número do pedido	273769 100-180
GTIN	7291075033731
Classe de artigo	26D

### Descrição

**Utilização:**

Para ranhuração axial e faceamento.

**Indicado para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

**Instrução:**

Para suportes de aperto compactos esquerdos, usar pastilhas esquerdas (tipo HGPL ou HFPL).

### Descrição técnica

Comprimento total L	150 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Série	HELI-GRIP
Largura de incisão w	6 mm
WF	26,4 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	32 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	51 mm
Designação do fabricante	HFHL 25-100-6T32
B	25 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento