



## Dados do pedido

Número do pedido	273768 130-180
GTIN	7291075033458
Classe de artigo	26D

## Descrição

### Utilização:

Para ranhuragem axial e faceamento.

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

## Descrição técnica

Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	32 mm
Série	HELI-GRIP
OAH	37 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	51 mm
H	25 mm
Largura de incisão w	5 mm
WF	26 mm
Comprimento total L	150 mm
Designação do fabricante	HFHR 25-130-5T32
B	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento