

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido

081 125 40B

GTIN

Classe de artigo

08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos Hedi® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Cabo armado PU Plus.

Com tampas de fecho automático. Para uso exterior **permanente**. Em conformidade com DGUV I 203-005 (antiga BGI 600).

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Estrutura do cabo

3G1,5

Tensão de rede

250 V

Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Classe do cabo	H07BQ-F
Comprimento do cabo	40 m
Material do cabo	Cabo armado
Tipo	40B
Tipo de proteção IP	IP 44
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Material da caixa	Plástico
Número de tomadas	3
Alimentação de energia	A energia elétrica
Sistema de diagnóstico disponível	sim
Tipo de produto	Bobina de cabos