



Dados do pedido

Número do pedido	415320 800
GTIN	4059192064761
Classe de artigo	43A

Descrição

Modelo:

Leitura direta através de um ecrã digital grande claramente legível. Superfícies de medição finamente esmeriladas. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 800 mm
Leitura	0,0005 polegada
Ø da extensão de medição interior	20 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Limite de erro	0,05 mm
Calibração	A1
Comprimento do bico	150 mm
Leitura	0,01 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Tipo de proteção IP	IP 65

Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Norma	Norma de fábrica
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 1000	021000 1000
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 1000	021010 1000

Acessórios

Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo D2	498940 D2
Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo USB2	498940 USB2
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo R2	498940 R2