



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 483941 9 |
| GTIN | 2050002077089 |
| Classe de artigo | 48A |

Descrição

Modelo:

Espigas de controlo em liga de aço especial para ferramentas 60 ±2 HRC. Espiga: temperada, endurecida, retificada e esmerilada. Punho: Indicação de Ø gravada.

Instrução:

Ao encomendar, especificar **adicionalmente o Ø pretendido**, p. ex., n.º 483940 tam. 2, **0,35**.

Descrição técnica

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Medida nominal | 10 - 11,99 mm |
| Comprimento de teste | 60 mm |
| Comprimento total | 95 mm |
| Passo | 0,01 mm |
| Norma | DIN 2269 |
| Classe de tolerância | 2 |
| Dureza | 60 ±2 HRC |
| Material | aço para ferramentas com liga |
| Tipo de produto | Espiga de controlo |

Prestações de serviços

| | |
|--|-----------|
| CalibraçãoEspiga de controlo Ø máximo 20 | 028240 20 |
| Calibração DAkkSEspiga de controlo Ø máximo 20 | 028260 20 |

