

**VCGX 220520 FR, HU7810, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	211859 ALU
GTIN	4045197700438
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Substrato de grão fino, quebra-aperas polidos – redução extrema da tendência para colar.

**Instrução:**

$a_{p\text{ máx}} = 7\text{ mm}$  para desbaste com  $a_e = 1 \times D$ .

**Descrição técnica**

Tipo	ALUMÍNIO
Avanço $f_z$	0,25 mm
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGX 220520 FR
Tipo	HU7810
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		