

APMT 060202 ER, HB7520, Tipo: UNI**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 215680 UNI |
| GTIN | 4045197601520 |
| Classe de artigo | 21A |

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$.

Descrição técnica

| | |
|--|--|
| Tipo | UNI |
| Raio do canto | 0,2 mm |
| Série | Softcut® |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | APMT 060202 ER |
| Tipo | HB7520 |
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |