

Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo γ : 45grau**Dados do pedido**

Número do pedido	215700 45
GTIN	4045197410528
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

- **Pastilhas de corte reversíveis recomendadas para chanfradura: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **O uso de outras pastilhas de corte reversíveis pode resultar em limitações na vida útil da ferramenta e na qualidade da superfície.**
- **Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.**

Descrição técnica

Ângulo γ	45 grau
número de lâminas efetivo Z_{ef}	3
\varnothing maior D_1	77,8 mm
Comprimento total L_{tot}	50 mm
\varnothing do orifício de alojamento	27 mm
largura de chanfro alcançável b	21,4 mm

Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1604..
comprimento de chanfro alcançável l	30 mm
Ø mínimo D	35 mm
altura de chanfro alcançável h	21,4 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Avanço do dente com $h_{m\acute{a}x.}$	0,14 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	6
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219811
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0