

Fresa de canto 90° comprido, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.
Sem refrigeração interna.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Projeção L ₁	44 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Comprimento total L _{tot.}	200 mm
Ø da haste D _s h6	25 mm
Ø das lâminas D _c	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Número de arestas de corte Z	2
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	não

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219811