

Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo γ : 45grau**Dados do pedido**

Número do pedido	215795 45
GTIN	4045197383235
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

largura de chanfro alcançável b	17,8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ângulo γ	45 grau
Ø mínimo D	17 mm
comprimento de chanfro alcançável l	27,5 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	3
Ø maior D_1	56 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003
Comprimento total L_{tot}	52 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm

altura de chanfro alcançável h	19 mm
Avanço do dente com $h_{\text{máx.}}$	0,14 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219814
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2