

APEX 160404 PDFR, HB7510, Tipo: ALU**Dados do pedido**

Número do pedido	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx}} = 7 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	ALUMÍNIO
Avanço f_z por dente	0,18 mm
Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APEX 160404 PDFR
Tipo	HB7510
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	4,76 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		