

**Fresa de canto 90°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:
63/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215715 63/5
GTIN	4045197410634
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Comprimento total L _{tot.}	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø das lâminas D _c	63 mm
Número de arestas de corte Z	5
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau

Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0