

**Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo  $\gamma$ : 75grau****Dados do pedido**

Número do pedido	215795 75
GTIN	4045197383259
Classe de artigo	210

**Descrição****Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

**Descrição técnica**

Ø do orifício de alojamento	16 mm
Ø mínimo D	19 mm
Comprimento total $L_{tot}$	60 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ângulo $\gamma$	75 grau
largura de chanfro alcançável b	7 mm
comprimento de chanfro alcançável l	27,5 mm
altura de chanfro alcançável h	27 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	3
Ø maior $D_1$	33 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003
Avanço do dente com $h_{m\acute{a}x}$	0,11 mm

Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219814
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2