

APMT 100305 TR, HB7515, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,1 mm
Tipo	ST1400
Raio do canto	0,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 100305 TR
Tipo	HB7515
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		