

Garant**Mostrador digital****Dados do pedido**

Número do pedido	237601
GTIN	4045197816665
Classe de artigo	29W

Descrição**Versão:**

Instrumento de medição digital externo para cabeças de fuso de precisão GARANT. Eletrónica e pilha na unidade de visualização, **protegidos fora** do centro de processamento. **Montagem segura e fácil** através de íman permanente.

Vantagem:

Adequada para todas as cabeças de fuso digital GARANT.

Sem eletrónica e pilha na cabeça de fuso, permitindo um design compacto.

Utilização:

Em 0,001 mm (polegadas), leitura precisa **em Ø**. **Máxima precisão de repetição** e ajuste de precisão sem folga graças ao **sistema de medição direta do curso** garantem **uma segurança processual e de medição ideal**.

Material fornecido:

Com pilha sobresselente.

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de pilha	LR3
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

