



## Dados do pedido

Número do pedido	081341 465
GTIN	5708997352441
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

A lanterna de trabalho Line Light é fabricada a partir de um perfil acrílico extrudido com **lente incorporada** (ângulo de radiação 75°) e, logo, **extremamente robusta e resistente a choques**. Com lanterna de bolso frontal adicional (150 lúmenes).

A lanterna pode ser rodada no suporte e ajustada de modo a não provocar encandeamento.

### Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Lanterna de trabalho com bateria, fonte de alimentação, suporte de clipe com ímã e gancho fixável.

## Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 65
Zona ATEX	nenhum
Período de iluminação	1,5 h
Fluxo luminoso	150 - 600 lm
Comprimento total	357 mm
Ø da cabeça	25 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Lâmpada	Módulo LED

Capacidade da bateria	2,6 Ah
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Ângulo de radiação	75 grau
Tensão da bateria	3,7 V
Temperatura da cor	6000 K
Potência luminosa	2,6 W
Peso	220 g
Tipo de produto	Lanterna de inspeção