

**CC.T 120404, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Quebra-aparas	SM
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar