

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Tamanho da placa	8 mm
Calço	259031 40
Conjunto de molas	259044 2
Código ISO do suporte	PWLNR/L 1616H08
Parafuso alavanca	259018 2
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da haste	16 mm
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 40	259031 40
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500