

Corpo base KOMET®, 6×D, Ø DC: 55mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236652 55 |
| GTIN | 4047109095953 |
| Classe de artigo | 24K |

Descrição**Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 6×D.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Instrução:

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

Descrição técnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø da haste ABS® D _s | 80 mm |
| Ø do corpo base d ₁ | 53,5 mm |
| indicado para broca coroa | 55 - 64 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 370 mm |
| Comprimento total L _{tot.} | 435 mm |
| Ø nominal D | 55 |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 6×D |
| Haste | ABS |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

