

**Corpo base KOMET®, 6×D, Ø DC: 65mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236652 65     |
| GTIN             | 4047109095960 |
| Classe de artigo | 24K           |

**Descrição****Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 6×D.

**Utilização:**

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

**Instrução:**

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

**Descrição técnica**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Comprimento total $L_{tot}$  | 500 mm                           |
| Comprimento útil $L_1$   | 420 mm                           |
| Ø da haste ABS® $D_s$  | 80 mm                            |
| Ø do corpo base $d_1$  | 63,5 mm                          |
| indicado para broca coroa  | 65 - 71 mm                       |
| Ø nominal D  | 65                               |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 6×D                              |
| Haste  | ABS                              |
| Refrigeração interior  | sim                              |
| Tipo de produto  | Broca para pastilhas reversíveis |

