

Corpo base KOMET®, 6×D, Ø DC: 72mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236652 72
GTIN	4047109095977
Classe de artigo	24K

Descrição**Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 6×D.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Instrução:

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

Descrição técnica

indicado para broca coroa	72 - 81 mm
Comprimento útil L_1	460 mm
Ø do corpo base d_1	70,5 mm
Ø da haste ABS® D_s	100 mm
Comprimento total L_{tot}	540 mm
Ø nominal D	72
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	6×D
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

