

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	MWLNR/L 2020K08
Pino	259049 2
Garra de aperto	259038 12
Conjunto de parafusos	259023 2
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Tamanho da placa	8 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Calço	259031 41
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Caneta Tipo 2	259049 2
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 2	259023 2
Garra de aperto Tipo 12	259038 12
Calço Tipo 41	259031 41
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500