

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da placa	8 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
Conjunto de parafusos	259023 3
Calço	259031 41
Código ISO do suporte	A40T MWLNR/L08
Pino	259049 5
Garra de aperto	259038 12
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_5	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Garra de aperto Tipo 12	259038 12
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 3	259023 3
Caneta Tipo 5	259049 5
Calço Tipo 41	259031 41
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500