

**CCMT 120404, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	140 - 450 m/min
Condição de corte	contínuo
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	GK
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar