

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	21 mm
Alavanca articulada	259015 14
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0604..
Código ISO do suporte	A16M PWLNR/L06
Desvio central $L_3$	11 mm
Parafuso alavanca	259018 10
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação $L_2$	15,25 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Parafuso alavanca Tipo 10	259018 10
Alavanca articulada Tipo 14	259015 14
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500