

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.

Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.

Luminária para máquinas comprovada com cabeça da lâmpada extremamente robusta, protegida contra salpicos de água e à prova de pó, para uso profissional em ambientes de trabalho difíceis ou para uso em máquinas. Supressão de interferências conforme DIN EN 62493.

Luminária para máquinas com **LEDs** para uma iluminação direcionada do local de trabalho. Baixo consumo de energia, evita o aquecimento e a radiação UV dos objetos iluminados.

Cabeça da lanterna com articulação melhorada.

Função:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui lâmpada, com **ímã de retenção forte, grampo de aperto de 50 mm e parafusos de fixação** para fixação na máquina, mesa, parede ou teto.

Descrição técnica

Fluxo luminoso	1140 lm
Lâmpada	LED
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de proteção IP	IP 64
Lâmpada intercambiável	não
Potência luminosa	12 W
Tensão nominal	250 V
Ângulo de radiação fixo	60 grau
Foco da luz	cone luminoso focado
Tipo de produto	Iluminação para máquinas