

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 3
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	21 mm
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	SDHCR/L 2525M11
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Calço Tipo 3	269005 3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500