



Dados do pedido

Número do pedido	081188 10N
GTIN	4007123251520
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas (IP44). Resistente a óleo, gasolina, radiação UV.

Cabo de borracha de neopreno H07RN-F 5G1,5.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Tipo	10N
Material do cabo	Neopreno
Estrutura do cabo	5G1,5
Classe do cabo	H07RN-F
Comprimento do cabo	10 m
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Tipo de proteção IP	IP 44
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	F

Atributo do nome do produto	400V / 16A
Tensão de rede	400 V
Tipo de produto	Cabo de extensão

Acessórios

Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo L	081191 L
Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo XL	081191 XL
Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo S	081191 S