

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Parafuso alavanca	259018 2
Conjunto de molas	259044 2
Alavanca articulada	259015 2
Código ISO do suporte	PSKNR/L 2020K12
Calço	259031 20
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 20	259031 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500