

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Alavanca articulada	259015 2
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	29 mm
Código ISO do suporte	PSSNR/L 2525M12
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Calço	259031 20
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de molas	259044 2
Parafuso alavanca	259018 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Calço Tipo 20	259031 20
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500