

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	319225 16
GTIN	4067263107859
Classe de artigo	31V

## Descrição

**Modelo:**

- **HCR endurecido 58+/-2.**
- **Todas as áreas funcionais retificadas.**
- **Haste VDI perfurada.**
- **Com dois bicos de pulverização esféricos.**

**Vantagem:**

- **Também adequado para barras de mandrilar mais longas.**
- **Ajuste individual do comprimento das barras de mandrilar.**

**Utilização:**

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

## Descrição técnica

Furo d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
Ø L <sub>7</sub> Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø H <sub>3</sub>	23,5 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø D <sub>8</sub>	62 mm

Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilar VDI