

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319225 20
GTIN	4067263107866
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58+/-2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Haste VDI perfurada.
- Com dois bicos de pulverização esféricos.

Vantagem:

- Também adequado para barras de mandrilar mais longas.
- Ajuste individual do comprimento das barras de mandrilar.

Utilização:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Descrição técnica

Furo d ₂ (H7)	20 mm
Ø L ₇ Ø L ₇	51 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø H ₃	25 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm

Ø D ₈	62 mm
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilar VDI