

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319235 32
GTIN	4067263108054
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- **HCR endurecido 58+/-2.**
- **Todas as áreas funcionais retificadas.**
- **Haste VDI perfurada.**
- **Com dois bicos de pulverização esféricos.**

Vantagem:

- **Também adequado para barras de mandrilar mais longas.**
- **Ajuste individual do comprimento das barras de mandrilar.**

Utilização:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Descrição técnica

Furo d ₂ (H7)	32 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₃	31 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø D ₈	82 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₇ Ø L ₇	61 mm

Ø L ₃	22 mm
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 40
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilar VDI