

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	319225 32
GTIN	4067263107880
Classe de artigo	31V

## Descrição

### Modelo:

- HCR endurecido 58+/-2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Haste VDI perfurada.
- Com dois bicos de pulverização esféricos.

### Vantagem:

- Também adequado para barras de mandrilar mais longas.
- Ajuste individual do comprimento das barras de mandrilar.

### Utilização:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

## Descrição técnica

Furo d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
Ø H <sub>3</sub>	31 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø D <sub>8</sub>	67 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø L <sub>7</sub> Ø L <sub>7</sub>	51 mm
Ø L <sub>6</sub>	80 mm

Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilar VDI