

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319225 25
GTIN	4067263107873
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- **HCR endurecido 58+/-2.**
- **Todas as áreas funcionais retificadas.**
- **Haste VDI perfurada.**
- **Com dois bicos de pulverização esféricos.**

Vantagem:

- **Também adequado para barras de mandrilar mais longas.**
- **Ajuste individual do comprimento das barras de mandrilar.**

Utilização:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Descrição técnica

Furo d ₂ (H7)	25 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø L ₆	70 mm
Ø H ₃	27,5 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₇ Ø L ₇	51 mm
Ø D ₈	62 mm

Ø H ₁	28 mm
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilar VDI