

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Pino	259049 6
Tamanho da placa	16 mm
Garra de aperto	259038 14
Código ISO do suporte	MTJNR/L 2525M16
Conjunto de parafusos	259023 2
Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 32
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 32	259031 32
Caneta Tipo 6	259049 6
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Garra de aperto Tipo 14	259038 14
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 2	259023 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500