



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 338405 7 |
| GTIN | 4067263108931 |
| Classe de artigo | 32H |

Descrição

Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descrição técnica

| | |
|---|--------|
| para \varnothing nominal da rosca d_1 DIN 374/376 | M12 |
| para comprimento de fixação l_1 | 31 mm |
| \varnothing da extensão D_3 | 9 mm |
| Extensão L_3 | 130 mm |
| Extensão L_2 | 60 mm |
| \varnothing da extensão D_4 | 15 mm |

| | |
|---|----------|
| para \varnothing da haste roscada d_2 | 9 mm |
| para \varnothing nominal da rosca d_1 DIN 371 | M9 |
| para quadrado K_1 | 7 mm |
| Extensão K_2 | 7 mm |
| Tipo de produto | Extensão |