

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	A16Q SDUCR/L07
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação $L_2$	14 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---