

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de molas	259044 5
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Alavanca articulada	259015 9
Desvio central $L_3$	17 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Calço	259031 34
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	A25R PTFNR/L 16
Parafuso alavanca	259018 6
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	24 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Calço Tipo 34	259031 34
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500