

Jogo de barras de mandrilar em aço com IK, direita, Tipo: SET11**Dados do pedido**

Número do pedido	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Classe de artigo	29W

Descrição**Material fornecido:**

Em mala de plástico.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A16Q SDUCR/L11
Código ISO do suporte	A20R SDUCR/L11
Código ISO do suporte	A25R SDUCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Altura de fixação L ₂	23 mm
Altura de fixação L ₂	18 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Desvio central L ₃	16 mm
Desvio central L ₃	13,6 mm

Desvio central L_3	18,5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	27 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Comprimento total L	180 mm
Comprimento total L	200 mm
Comprimento total L	200 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 25/11	260342 25/11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500