

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/22mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	32 mm
Pino	259049 2
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Tamanho da placa	22 mm
Calço	259031 33
Largura funcional L ₄	40 mm
Garra de aperto	259038 13
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 2204..
Conjunto de parafusos	259023 2
Código ISO do suporte	MTJNR/L 3232P22
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 2	259023 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Garra de aperto Tipo 13	259038 13
Caneta Tipo 2	259049 2
Calço Tipo 33	259031 33
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500