



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 338425 7L |
| GTIN | 4067263109761 |
| Classe de artigo | 32H |

Descrição

Modelo:

Haste Weldon h6 para alojamento em mandril de expansão hidráulica/Weldon/retrátil.

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descrição técnica

| | |
|--|--------|
| Ø da extensão D ₃ | 10 mm |
| para Ø nominal da rosca d ₁ DIN 371 | M9 |
| Extensão K ₂ | 8 mm |
| Extensão L ₃ | 230 mm |
| Extensão L ₂ | 80 mm |
| para Ø da haste roscada d ₂ | 9 mm |

para \varnothing nominal da rosca d_1 DIN 374/376

M12

Tipo de produto

Extensão